

میکروفون Aston Stealth یک میکروفون داینامیک با یک پری‌امپ فعال و چهار voicing مستقل است که می‌توانید با توجه به استفاده خود بین آنها سوییچ کنید. میکروفون Aston Stealth یک میکروفون استودیویی کاردیوئید چند منظوره است، با چهار voicing مجزا: سه voicing اول برای صدای مردانه، صدای زنانه و گیتار تنظیم شده است (هر نوع، از آکوستیک تا الکتریک) و حالت چهارم، صدای دارک‌تری را ارائه می‌کند. Aston اشاره می‌کند که این بالانس‌های مختلف تونال از طریق استفاده از آنچه آنها «contour networks» می‌نامند، به دست می‌آیند. بالانس خاص صداهای مختلف توسط تست‌های شنیداری گسترده با تعداد زیادی از هنرمندان، تولیدکنندگان و مهندسان تعیین شده است. میکروفون Aston Stealth کاملاً سیاه است تا به خوبی با محیط استودیو ترکیب بشود با این حال اگر می‌خواهید میکروفون کمی بیشتر به چشم بیاید، یک سوئیچ در قسمت زیرین به شما این امکان را می‌دهد تا یک LED بنفش داخلی را در اطراف پایه میکروفون روشن کنید. این LED برای روشن شدن نیاز به فانتوم پاور دارد و تنها ویژگی این میکروفون نیست که از فانتوم پاور ۴۸ ولت استفاده می‌کند. هنگامی که فانتوم پاور تشخیص داده می‌شود، میکروفون یک پری‌امپ داخلی کلاس A را فعال می‌کند و خروجی میکروفون را از حساسیت پایین ۱mV/Pa در ۱ کیلوهرتز به ۱ کیلو اهم تا ۱۵۰mV/Pa افزایش می‌دهد. در هر دو سناریو، شما همچنان به یک پری‌امپ میکروفون خارجی نیاز دارید، اما تفاوت در level آنقدر قابل توجه است که با استفاده کردن از حالت اکتیو، رسیدن به level مناسب بسیار آسان‌تر است. این شبیه به استفاده از دستگاهی مانند ۱-Cloudlifter CL با میکروفون‌های نسبتاً کم حساسیت مانند میکروفون Shure SM۷B است. اگر به دنبال اولین میکروفون داینامیک حرفه‌ای خود برای رکورد هستید و می‌خواهید از میکروفون SM۵۸ میکروفون بهتری تهیه کنید، این میکروفون باید در لیست خرید شما باشد.



## ویژگی‌ها

- میکروفون داینامیک اکتیو/پسیو با ۴ حالت voicing
- پری‌امپ داخلی کلاس A حساسیت میکروفون را در حالت اکتیو افزایش می‌دهد (نیاز به فانتوم پاور دارد)
- فانتوم پاور ۴۸ ولت را به طور خودکار تشخیص می‌دهد تا حالت اکتیو را فعال کند
- چهار voicing مختلف پاسخ میکروفون را بهینه می‌کند: ۱ Vocal، ۲ Vocal، ۳ Guitar و ۴ Dark
- دارای استند میکروفون با قابلیت quick-release
- LED بنفش را می‌توان برای حالت Stealth یا مخفی غیرفعال کرد
- کپسول در یک محفظه فولادی ضد زنگ برای عبور ندادن حداکثر تداخل قرار شده است